

Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung

KDP/R

rund (M50)
Verkauf nur in Verpackungseinheiten
Kabeldurchmesser (1)× 3...5.5 mm, (5)× 5...9.2 mm

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27400604
ECLASS-7.0	27400604
ECLASS-8.0	27400604
ECLASS-9.0	27400604
ECLASS-10.1	27400604
ECLASS-11.1	27400604
ECLASS-12.0	27400604
ETIM-5.0	EC000211
GTIN	4048879031622
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	39269097
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Mechanische Daten Materialdaten	
Material Gehäuse	PA
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	verschraubt, geschnappt
Blechstärke min. (Schnappbefestigung)	1,5 mm
Blechstärke max. (Schnappbefestigung)	2 mm
Blechstärke min. (Schraubbefestigung)	1,5 mm
Blechstärke max. (Schraubbefestigung)	2 mm
Höhe	33 mm
Breite	58 mm
Tiefe	58 mm

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02.05.2024

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C