

Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung

KDP/R KGM, Gegenmutter rund M50/1,5

Link zum Produkt

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27149109
ECLASS-6.1	27149109
ECLASS-7.0	27069219
ECLASS-8.0	27069219
ECLASS-9.0	27144424
ECLASS-10.1	27144424
ECLASS-11.1	27144424
ECLASS-12.0	27140801
ETIM-5.0	EC000211
GTIN	4048879031578
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	39269097
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Mechanische Daten Materialdaten	
Material Gehäuse	PA
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	verschraubt, geschnappt
Blechstärke min. (Schnappbefestigung)	1,5 mm
Blechstärke max. (Schnappbefestigung)	2 mm
Blechstärke min. (Schraubbefestigung)	1,5 mm
Blechstärke max. (Schraubbefestigung)	2 mm
Höhe	8 mm
Breite	60 mm
Tiefe	60 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C