

Modlink MSVD Steckdose China

250VAC/10A Schraubklemmen


China (weiß)
Schraubklemmen

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27142305
ECLASS-7.0	27142305
ECLASS-8.0	27142305
ECLASS-9.0	27142305
ECLASS-10.1	27142305
ECLASS-11.1	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879031196
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	250 V
Betriebsstrom	10 A

Installation

Anschlussquerschnitt max.	4 mm²
AWG-Nummer	12

Installation | Anschluss

Anschlussart Schraubklemmen SK

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	68 mm
Breite	47 mm
Tiefe	57 mm