

EOL - Modlight50 LED Modul grün

Produkt abgekündigt

LED-Modul (grün)

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC (21.6...26.4 V DC)
Stromaufnahme	max. 62.5 mA

Allgemeine Daten

Schutzart	IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529)
Anschlussart	Bajonett-Verschluss
Gehäuse	Kunststoff, PC
Abmessungen H×B×T	52×50×50 mm
Temperaturbereich	-30...+60 °C

Kaufmännische Daten

GTIN	4048879319782
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85319000