

Modlight50/70 Magnetfuß mit M12 Stecker 8-polig

Anschluss seitlich

Magnetfuß
mit M12-Flanschsteckverbinder (8-polig)

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371235
ECLASS-6.1	27371235
ECLASS-7.0	27371235
ECLASS-8.0	27371235
ECLASS-9.0	27371235
ECLASS-10.1	27371235
ECLASS-11.1	27371235
ECLASS-12.0	27371235
ETIM-5.0	EC001154
GTIN	4048879031080
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85319000

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
--------------------------	------

Mechanische Daten | Materialdaten

Farbe Gehäuse	schwarz
Material Gehäuse	Aluminium

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	35 mm
Breite	70 mm
Tiefe	70 mm

Anschlusstyp 2

Familie-Bauform	M12
Geschlecht	male
Kodierung	A
Polzahl	5

PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V DC
PIN 4	24 V DC
PIN 5	FE
Familie-Bauform	M12
Geschlecht	male
Kodierung	A
Polzahl	8