

Signalsäule Modlight30 bestückt mit LED-Modulen

Grün,Gelb,Rot

Anschlusselement + LED-Module
grün, gelb, rot
Anschlussleitung 3 m

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879311885
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85318070
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung AC	24 V
Betriebsspannung DC	24 V
Stromaufnahme max.	83 mA
Mechanische Daten Materialdaten	
Farbe Gehäuse	schwarz
Material Gehäuse	Kunststoff
Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	30 mm

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 16.04.2024

Breite	30 mm
Tiefe	160 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C

Anschlussstyp 1

Familie-Bauform	offenes Leitungsende
Polzahl	6
PIN 1	Wire YE
PIN 2	LED WH
PIN 3	LED BU
PIN 4	LED GN
PIN 5	LED YE
PIN 6	LED RD