

Signalsäule Modlight30 bestückt mit LED-Modulen

Grün,Gelb,Rot mit 4 pol. M12 Anschluss

Anschlusselement + LED-Module

grün, gelb, rot

mit M12-Anschluss

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879496896
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85318070

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	24 V
Betriebsspannung DC	24 V
Stromaufnahme max.	85 mA

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
--------------------------	------

Mechanische Daten | Materialdaten

Farbe Gehäuse	schwarz
---------------	---------

Material Gehäuse Kunststoff

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	30 mm
Breite	30 mm
Tiefe	213 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C

Anschlusstyp 1

Familie-Bauform	M12
Geschlecht	male
Kodierung	A
Polzahl	4
PIN 1	GN
PIN 2	RD
PIN 3	COM
PIN 4	YE