

EOL - Signalsäule Modlight50 bestückt mit LED-Modulen

Produkt abgekündigt

Basis, Buzzer, Flash + LED-Module
grün, gelb, rot

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC (21.6...26.4 V DC)
Stromaufnahme	max. 62.5 mA
Schalldruckpegel	70 ±5...90 ±5 dB
Blinkzyklen	60 ±12 pro Minute

Allgemeine Daten

Schutzart	IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529)
Anschlussart	Federkraftklemmen
Gehäuse	Kunststoff schwarz
Abmessungen H×B×T	293×50×50 mm
Temperaturbereich	-30...+60 °C

Kaufmännische Daten

GTIN	4048879322256
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85318070