

Modlight50 Pro Anschlußelement Rohrmontage

Eingang 24VDC

Basis für Rohrmontage

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27371232
ECLASS-6.1	27371232
ECLASS-7.0	27371232
ECLASS-8.0	27371232
ECLASS-9.0	27371232
ECLASS-10.1	27371232
ECLASS-11.1	27371232
ECLASS-12.0	27371232
ETIM-5.0	EC001152
ETIM-6.0	EC001152
ETIM-7.0	EC001152
GTIN	4048879751513
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85319000

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	21,6 V
Betriebsspannung DC max.	26,4 V

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt

Mechanische Daten | Materialdaten

Farbe Gehäuse	schwarz
---------------	---------

Material Gehäuse	Kunststoff
------------------	------------

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	180 mm
------	--------

Breite	50 mm
--------	-------

Tiefe	50 mm
-------	-------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-30 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	60 °C
-------------------------	-------

Anschlussstyp 1

Anschlussart	Federkraftklemmen FK
--------------	----------------------

Familie-Bauform	Klemme
-----------------	--------

Geschlecht	female
------------	--------

Polzahl	9
---------	---

PIN 1	LED-Modul RD
-------	--------------

PIN 2	LED-Modul YE
-------	--------------

PIN 3	LED-Modul GN
-------	--------------

PIN 4	LED-Modul BU
-------	--------------

PIN 5	LED-Modul CL
-------	--------------

PIN 6	Buzzer
-------	--------

PIN 7	24 V DC (0 V)
-------	---------------

PIN 8	Blinking
-------	----------

PIN 9	0 V (24 V DC)
-------	---------------