

Comlight56 LED Signalleuchte

Multicolor, IO-Link

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110350
ECLASS-10.1	27110350
ECLASS-11.1	27110350
ECLASS-12.0	27110350
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879868433
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85319000

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	18 V
Betriebsspannung DC max.	30 V
Nennstrom	40 mA
Nennleistung	1 W

Industrielle Kommunikation | IO-Link

IO-Link Prozessdatenlänge Ausgang	1 Bytes
IO-Link Prozessdatenlänge Eingang	2 Bytes
IO-Link Revision ID	V1.1
IO-Link Typ	Device

IO-Link Zykluszeit min.	8 ms
IO-Link Übertragungsrate	COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class	A
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt
Mechanische Daten Materialdaten	
Material Gehäuse	PC
Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	97,2 mm
Breite	56 mm
Tiefe	56 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	75 °C
Anschlussstyp 1	
Familie-Bauform	M12
Geschlecht	male
Kodierung	A
Polzahl	4
PIN 1	BN 24 V DC (0 V)
PIN 3	BU 0 V (24 V DC)
PIN 4	BK IO-Link