

Comlight56 LED Signalleuchte gelb

mit 4 pol. M12 Stecker Abgang nach unten

Kompakte Signalleuchte
Flanschstecker M12, 4-polig
gelb

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110350
ECLASS-10.1	27110350
ECLASS-11.1	27110350
ECLASS-12.0	27110350
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879855716
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85319000

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Stromaufnahme max.	26 mA

HMI

Leuchtstärke	1340 mcd
--------------	----------

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt

Mechanische Daten | Materialdaten

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 21.05.2024

Material Gehäuse Kunststoff

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	78,8 mm
Breite	56 mm
Tiefe	56 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C

Anschlusstyp 1

Familie-Bauform	M12
Geschlecht	male
Kodierung	A
Polzahl	4
PIN 3	BU 0 V (24 V DC)
PIN 4	BK 24 V DC (0 V)