

MKDP 24/14 Kabeldurchführungsplatte

Produkt abgekündigt

Baugröße 24

Kabeldurchmesser (6)× 3...6.5 mm, (4)× 5...9.2 mm, (4)× 9.6...15.9 mm

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27409208
ECLASS-7.0	27409208
ECLASS-8.0	27409208
ECLASS-9.0	27400569
ECLASS-10.1	27400569
ECLASS-11.1	27400569
ECLASS-12.0	27400569
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879568548
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	39269097

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP66
--------------------------	------

Mechanische Daten | Materialdaten

Brennbarkeitsklasse (UL94)	V-0
Material Dichtung	TPE
Material Gehäuse	PA

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	147,5 mm
Breite	59,5 mm
Tiefe	25 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	100 °C