

Ventilsteckersockel A-18mm

2-pol. + PE


Ventilsteckersockel
Bauform A (18 mm)
2 Kontakte + PE

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Seite 1

Material Kontakt	Messing
------------------	---------

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440105
ECLASS-11.1	27440105
ECLASS-12.0	27440105
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879114059
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	30 V
Betriebsstrom	10 A

Installation

Anschlussquerschnitt max.	1 mm²
---------------------------	-------

Installation | Anschluss

Anschlussinformation	Lötanschluss
----------------------	--------------

Installation | Pin-Belegung

Polzahl	2 + PE
---------	--------

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
--------------------------	------

Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Überspannungskategorie (EN 60664-1)	III
Überspannungskategorie (EN 60950-1)	III

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
--------------------	--------------------

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Kontakt	verzinnt
Material Kontaktträger	Kunststoff

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	125 °C