

Schutzdeckel Push Pull Power

Push Pull Power
Schutzdeckel

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0 | 23111190 |
| ECLASS-7.0 | 23111190 |
| ECLASS-8.0 | 23111190 |
| ECLASS-9.0 | 23111190 |
| ECLASS-10.1 | 27440192 |
| ECLASS-11.1 | 27440192 |
| ECLASS-12.0 | 27440192 |
| ETIM-5.0 | EC002635 |
| GTIN | 4048879113519 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85389099 |

Geräteschutz | Elektrisch

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |

Mechanische Daten | Materialdaten

| | |
|----------------------|---------------|
| Beschichtung Gehäuse | vernickelt |
| Material Gehäuse | Zinkdruckguss |

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

| | |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 85 °C |