

1,6er Crimpkontakt ST/gedreht/gold/2,5 mm²

100 Stück

Gedrehter Crimpkontakt

Stift

1.6 mm

2.5 mm² (AWG 14)

Verpackungseinheit: 100 Stück

Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
GTIN	4048879650021
Verpackungseinheit	100
Zolltarifnummer	85366990

Installation

Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm²
AWG-Nummer max.	14

Installation | Anschluss

Abisolierlänge	7 mm
Anschlussart	Crimp
Geschlecht	male
Steckzyklen min.	500

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Kontakt	vergoldet
----------------------	-----------

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 05.05.2024

Material Kontakt

Messing

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	3,2 mm
Breite	3,2 mm
Tiefe	25 mm