

2,5er Crimpkontakt BU/gedreht/silber/4 mm²

100 Stück

Gedrehter Crimpkontakt
Buchse
2.5 mm
4 mm² (AWG 12)
Verpackungseinheit: 100 Stück
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
GTIN	4048879653657
Verpackungseinheit	100
Zolltarifnummer	85366990

Installation

Anschlussquerschnitt max.	4 mm²
AWG-Nummer max.	12

Installation | Anschluss

Abisolierlänge	6,5 mm
Anschlussart	Crimp
Geschlecht	female
Steckzyklen min.	500

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Kontakt	versilbert
----------------------	------------

Material Kontakt

Messing

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	4,5 mm
Breite	4,5 mm
Tiefe	22 mm