

4er Crimpkontakt BU/gedreht/silber/2,5 mm²

100 Stück

Gedrehter Crimpkontakt

Buchse

4 mm

2.5 mm² (AWG 14)

Verpackungseinheit: 100 Stück

Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
GTIN	4048879653770
Verpackungseinheit	100
Zolltarifnummer	85366990

Installation

Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm ²
AWG-Nummer max.	14

Installation | Anschluss

Abisolierlänge	9 mm
Anschlussart	Crimp
Geschlecht	female
Steckzyklen min.	500

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Kontakt	versilbert
----------------------	------------

Material Kontakt

Messing

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	6 mm
Breite	6 mm
Tiefe	23,3 mm