

Pneumatikeinsatz mit Ventil - Buchse, 6 mm

Pneumatik-Buchse
Schlauchinnendurchmesser
6 mm

Ventil integriert

Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27261204
ECLASS-6.1	27261290
ECLASS-7.0	27440290
ECLASS-8.0	27440290
ECLASS-9.0	27440220
ECLASS-10.1	27440220
ECLASS-11.1	27440220
ECLASS-12.0	27440220
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879672856
Verpackungseinheit	10
Zolltarifnummer	39269097

Installation | Anschluss

Geschlecht	female
Steckzyklen min.	500

Mechanische Daten

Betriebsdruck max.	8 bar
Integriertes Ventil	ja

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse	Delrin Acetal
------------------	---------------

Mechanische Daten | Montagedaten

Schlauchinnendurchmesser	6 mm
--------------------------	------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-40 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.

80 °C