

MODL. VARIO 4-fach Stationärgehäuse Typ B

Aluminium vernickelt

Stationärgehäuse (rund)
4-fach
Aluminium
Schraubverriegelung
Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit (Ölbeständigkeit gilt nicht für den Einsatz mit PVC-Kabel)
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879572965
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85389099
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Schutzart (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt
Mechanische Daten	
Betriebsdruck min.	-0,8 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Mechanische Daten Materialdaten	
Beschichtung Gehäuse	pulverbeschichtet

Material Gehäuse Aluminiumdruckguss

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart schraubbar

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 120 °C