

MODL. VARIO 6-fach Mobilgehäuse Typ B

Aluminium vernickelt

Mobilgehäuse (rund)
Aluminium
6-fach

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879573009
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85389099

Mechanische Daten

Betriebsdruck min.	-0,8 bar
Betriebsdruck max.	16 bar

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Gehäuse	vernickelt
Material Gehäuse	Aluminium

Mechanische Daten | Montagedaten

Verriegelungsart	Bügelverriegelung
------------------	-------------------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	120 °C