

MODL. VARIO 10-fach Stationärgehäuse Typ B

Aluminium vernickelt

Stationärgehäuse (rund)
Aluminium
10-fach

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879573054
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85389099

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Schutzart (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt

Mechanische Daten

Betriebsdruck min.	-0,8 bar
Betriebsdruck max.	16 bar

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Gehäuse	pulverbeschichtet
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	schraubbar
-----------------	------------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	120 °C