

MODL. VARIO 10-fach Mobilgehäuse Typ B

Aluminium vernickelt

Mobilgehäuse (rund)
Aluminium
10-fach

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879573061
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85389099
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Schutzart (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt
Mechanische Daten	
Betriebsdruck min.	-0,8 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Mechanische Daten Materialdaten	
Beschichtung Gehäuse	pulverbeschichtet
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	schraubbar
Umgebungseigenschaften Klimatisch	

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 18.04.2024

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	120 °C