

**MODL. VARIO 10-fach Mobilgehäuse Typ B**

Edelstahl 1.4404 (V4A)

Mobilgehäuse  
Edelstahl 1.4404 (V4A)  
10-fach[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27260702      |
| ECLASS-6.1         | 27260708      |
| ECLASS-7.0         | 27440312      |
| ECLASS-8.0         | 27440312      |
| ECLASS-9.0         | 27440312      |
| ECLASS-10.1        | 27440312      |
| ECLASS-11.1        | 27440312      |
| ECLASS-12.0        | 27440312      |
| ETIM-5.0           | EC002641      |
| GTIN               | 4048879573177 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85389099      |

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)   | IP65, IP67, IP68      |
| Schutzart (ISO 20653:2013) | IP66K, IP69K          |
| Zusatzbedingung Schutzart  | gesteckt, verschraubt |

**Mechanische Daten**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Betriebsdruck min. | -0,8 bar |
| Betriebsdruck max. | 16 bar   |

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Material Gehäuse | Edelstahl 1.4404 (V4A) |
|------------------|------------------------|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Befestigungsart | schraubbar |
|-----------------|------------|

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
|-------------------------|--------|

Betriebstemperatur max. 120 °C