

MODL.VARIO Zubehör Verschlussstecker 8/6

für Adaptiveinsätze, Messing vernickelt

Modlink Vario
Zubehör
Verschlussstecker
Durchmesser
8 mm
Verpackungseinheit: 10 Stück
gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27269202
ECLASS-7.0	27449203
ECLASS-8.0	27449203
ECLASS-9.0	27440192
ECLASS-10.1	27440192
ECLASS-11.1	27440192
ECLASS-12.0	27440192
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879618892
Verpackungseinheit	10
Zolltarifnummer	85389099
Mechanische Daten	
Betriebsdruck min.	-0,8 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Mechanische Daten Materialdaten	
Beschichtung Gehäuse	vernickelt
Material Gehäuse	Messing
Mechanische Daten Montagedaten	
Baugröße	AD8

Höhe	19 mm
------	-------

Breite	10 mm
--------	-------

Tiefe	10 mm
-------	-------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	120 °C
-------------------------	--------