

MODL.VARIO Zubehör Schlauchbündelung D2=42

für Mobilgehäuse, Aluminium vernickelt, FPM

Schlauchbündelung

gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27269202
ECLASS-7.0	27449203
ECLASS-8.0	27449203
ECLASS-9.0	27440192
ECLASS-10.1	27440192
ECLASS-11.1	27440192
ECLASS-12.0	27440192
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879614344
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	76169990

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	48 mm
Breite	80 mm
Tiefe	48 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	120 °C