

**GROUNDING STRIP MIN. 2.5MM<sup>2</sup> 100MM FOR M3**

Tinned copper

Malha aterram. 4 mm<sup>2</sup>  
100 mm para furo M3  
max. 30 A  
para distribuidores MVP12 metal, nós de rede Cube67  
Furo para rosca métrica ou parafuso (bolt) com rosca central

**[Link do produto](#)****Ilustração**

Produto pode diferir da imagem

**General data**

Dimensions H×W×D 100×8 mm

**Dados comerciais**

Classificação fiscal	74130000
EAN	4048879031509
eClass	27149205
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1