

CAN-PLUG-MALE (SUB-D) 90°

Screw terminals up to 1Mbits/s

버스 연결 프러그 90°

SUB-D9 (female), 스크류 터미널

최대 1Mbit/s (스위칭 가능한 종단 저항기 포함)

CANopen

화학적분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스

강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리케이션에서 테스트되어야 합니다. 문의하십시오.

제품 링크

일러스트



실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

General data

Protection	IP20
Dimensions HxWxD	65x48x16 mm
Temperature range	0...+60 °C (보관온도 -25...+80 °C)

Technical Data

Terminating resistor	내장방식 스위칭방식
Transfer rate	최대 1Mbit/s (스위칭 가능한 종단 저항기 포함)
Connection cross section	max. 1 mm²

제품자료

EAN	4048879049825
eClass	27279221
세번부호	85366990
원산지	DE
포장단위	1