

GROUNDING STRIP MIN. 2.5MM² 100MM FOR M3

Tinned copper

접지용 편조선 4 mm²

100 mm (홀 - M3)

max. 30 A

분배 박스 MVP12 메탈, Cube67 버스노드용

M 나사 볼트 또는 centric 나사 볼트 용 홀

제품 링크**일러스트**

실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

General data

Dimensions H×W×D 100×8 mm

제품자료

EAN	4048879031509
eClass	27149205
세번부호	74130000
원산지	DE
포장단위	1