

GROUNDING STRIP MIN. 2.5MM² 100MM FOR M3

Tinned copper

Toraklama kablosu 4 mm²
(M3) delik için 100 mm
max. 30 A
MVP12 metal dağıtım kutusu, Cube67 Bus devreleri için
Metrik vida veya merkezli dişli civatalar için delik

Ürün Linki

örnekleme



Ürün Image farklı olabilir

General data

Dimensions HxWxD 100x8 mm

Ticari bilgiler

EAN	4048879031509
eClass	27149205
Gümrük tarife no (gtip)	74130000
Menşei	DE
Paket miktarı	1