MURR ELEKTRONIK
stay connected

Gateway ProfiNet/AS-i, 1 Master, P24

Produkt abgekündigt seit 2023-02-13

AS-Interface/PROFINET
Power 24V
Specification 3.0
Diagnose per BUS
Aktuelle Handbücher, GSD-/Typdateien erhalten Sie per download unter http://shop.murrelektronik.com
Andere Gateways auf Anfrage.
Gateway-Singlemaster
AS-Interface Datenentkopplung integriert
AS-Interface Doppeladresserkennung
AS-Interface EMV-Wächter integriert

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879553872
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85176200

Elektrische Daten	
Bemessungsbetriebsstrom AS-Interface max.	250 mA
Sicherheitsgrad	PELV

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03.06.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Elektrische Daten | Versorgung	
Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	20 V
Betriebsspannung DC max.	30,6 V
Industrielle Kommunikation	
Unterstütztes Protokoll	PROFINET
Industrielle Kommunikation | Busdaten	
Automatische Baudratenerkennung	nein
Baudrate max.	100 MBaud
Industrielle Kommunikation | AS-Interface	
AS-i Spezifikation	V3.0
Anzahl Slaves max.	62
Diagnoseschnittstelle seriell	RJ45/Feldbus
Zykluszeit AS-i	150 µs × (Anzahl Slaves + 2)
Industrielle Kommunikation | Profinet	
PROFINET-Konformitätsklasse	B
Installation | Anschluss	
Familie-Bauform	RJ45
Geräteschutz | Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
Bemessungsisolationsspannung	500 V
Mechanische Daten | Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	120 mm
Breite	85 mm
Tiefe	83 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Lagertemperatur min.	-25 °C
Lagertemperatur max.	85 °C
Konformität	
Produktstandard	EN 61131-2, EN 62026-2

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03.06.2024