MURR ELEKTRONIK
stay connected

Resettaster mit 2 Tasten

Je 1 Schließerkontakt im IP65 Gehäuse

R-Button / 42 2NO M12(4)
mit M12-Anschluss
4-polig
2 Tasten (je 1 Schließer)
Lieferumfang:
Tasterkappen flach, transparent klar, rot, gelb, grün, blau
Bezeichnungsschilder, O, I, R, ↑,↓
Befestigung mit rückseitigem Clip

Link zum Produkt

Abbildungen







Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371228
ECLASS-6.1	27371228

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 06.05.2024

ECLASS-7.0	27371228
ECLASS-8.0	27371228
ECLASS-9.0	27371228
ECLASS-10.1	27371228
ECLASS-11.1	27371228
ECLASS-12.0	27371228
ETIM-5.0	EC000225
GTIN	4048879594318
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85365080
Elektrische Daten | Ausgang	
Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	1,5 A @ 240 V
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V
Schaltstrom (AC-15)	15 A
Schaltstrom (DC-13)	2,2 A
Geräteschutz	
Bedingung Lebensdauer	lastabhängig, temperaturabhängig
Geräteschutz | Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Elektrische Lebensdauer	1000000 Zyklen
Geräteschutz | Mechanisch	
Mechanische Lebensdauer	1000000 Zyklen
Mechanische Daten	
Prellzeit max.	10 ms
Mechanische Daten | Materialdaten	
Material Kontakt	AgNi
Mechanische Daten | Montagedaten	
Höhe	29 mm
Breite	124 mm
Tiefe	42 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Lagertemperatur min.	-25 °C
Lagertemperatur max.	85 °C
Anschlusstyp 1	
Familie-Bauform	M12
Geschlecht	male
Farbe Kontaktträger	schwarz
Kodierung	A
Polzahl	4
PIN 1	NO 1 2
PIN 2	NO 1
PIN 4	NO 2

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 06.05.2024