stay connected

## MASI68 DI4/0,18A 4xM8

Kompaktmodul
DI4 - 0.2 A (C) - 4× M8
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.

### Link zum Produkt

### Abbildungen




Abbildung stellvertretend

### Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27242604 |
| ECLASS-6.1 | 27242604 |
| ECLASS-7.0 | 27242604 |
| ECLASS-8.0 | 27242604 |
| ECLASS-9.0 | 27242604 |
| ECLASS-10.1 | 27242604 |
| ECLASS-11.1 | 27242604 |
| ECLASS-12.0 | 27242604 |
| ETIM-5.0 | EC001599 |
| GTIN | 4048879048828 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85176200 |

### Elektrische Daten | Versorgung

| | |
|---|---|
| Busspannung AS-Interface DC min. | 26,5 V |
| Busspannung AS-Interface DC max. | 31,6 V |
| Stromaufnahme AS-i Port max. | 25 mA |

### Elektrische Daten | Eingang

| | |
|---|---|
| Überlastfest | ja |
| Kurzschlussfest | ja |
| Typ Eingang | PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter |
| Strombelastbarkeit max. | 0,18 A |

### Industrielle Kommunikation | Busdaten

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 05.05.2024

| | |
|---|---|
| Adresseinstellungsart | M12-Anschluss und Programmiergerät, Master |
| Slave Adressbereich | (0), 1 ... 31 |
| **Industrielle Kommunikation \| AS-Interface** | |
| Profil (IO.ID.ID2) | S-0.0.0 |
| **Diagnosen** | |
| Diagnose | keine Spannung |
| Diagnose per LED | pro Modul |
| LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
| **Geräteschutz \| Elektrisch** | |
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP68 |
| **Mechanische Daten \| Montagedaten** | |
| Befestigungsart | verschraubt |
| Höhe | 85 mm |
| Breite | 30 mm |
| Tiefe | 34,5 mm |
| **Umgebungseigenschaften \| Klimatisch** | |
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |
| Lagertemperatur min. | -20 °C |
| Lagertemperatur max. | 70 °C |
| **Anschlusstyp 2** | |
| Anschlusstyp 1 | R |
| Anschlusstyp 2 | ohne AUX |
| Familie-Bauform | M8 |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Kodierung | A |
| Polzahl | 3 |
| PIN 1 | Usens + |
| PIN 3 | Usens - |
| PIN 4 | DI |
| Familie-Bauform | M12 |
| Geschlecht | male |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Kodierung | A |
| Polzahl | 4 |
| PIN 1 | AS-i + |
| PIN 2 | n.c. |
| PIN 3 | AS-i - |
| PIN 4 | n.c. |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 05.05.2024