MURR ELEKTRONIK
stay connected

Cube67 Zubehör

Trennstecker für Systemleitungen

M12
Buchse gerade
Interne Systemverbindung

[Link zum Produkt]

Abbildungen

Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27242692
ECLASS-6.1	27242692
ECLASS-7.0	27242692
ECLASS-8.0	27242692
ECLASS-9.0	27242692
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879047883
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990
Elektrische Daten | Versorgung	
Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsstrom max.	4 A
Installation | Anschluss	
Anschlussinformation	Han-Brid®, 6-polig
Familie-Bauform	M12
Geschlecht	female
Steckzyklen min.	500
Installation | Pin-Belegung	
Polzahl	6
Geräteschutz | Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Mechanische Daten | Montagedaten	

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2024

Höhe	80,5 mm
Breite	34 mm
Tiefe	32 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	85 °C

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2024