MURR ELEKTRONIK
stay connected

## Cube20S Zählermodul

1 x 32 Bit bis 400Khz+1DO

Zählermodul
1× 32 Bit
max. 400 kHz

[Link zum Produkt]

### Abbildungen




Abbildung stellvertretend

### Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27242605 |
| ECLASS-7.0 | 27242605 |
| ECLASS-8.0 | 27242605 |
| ECLASS-9.0 | 27242605 |
| ETIM-5.0 | EC001601 |
| GTIN | 4048879422932 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 90291000 |

### Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl Zähler | 1 |
| Zählerbreite | 32 Bits |
| Zählfrequenz max. | 400 kHz |

### Elektrische Daten | Versorgung

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung DC | 24 V |
| Betriebsspannung DC min. | 20,4 V |
| Betriebsspannung DC max. | 28,8 V |
| Stromaufnahme max. | 75 mA |

### Diagnosen

| | |
|---|---|
| Diagnose | Unterspannung |
| Diagnose per BUS | pro Modul |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08.05.2024

| | |
|---|---|
| Diagnose per LED | pro Modul |
| Kurzschluss-Diagnose | ja |
| LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
| Überlast-Diagnose | ja |
| **Geräteschutz \| Elektrisch** | |
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
| **Mechanische Daten \| Montagedaten** | |
| Befestigungsart | geschnappt |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
| Höhe | 109 mm |
| Breite | 12,9 mm |
| Tiefe | 76,5 mm |
| **Umgebungseigenschaften \| Klimatisch** | |
| Betriebstemperatur min. | 0 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |
| Lagertemperatur min. | -25 °C |
| Lagertemperatur max. | 70 °C |
| **Anschlusstyp 2** | |
| Anschlusstyp 1 | Power |
| Anschlusstyp 2 | Power |
| Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Polzahl | 8 |
| PIN 1 | n.c. |
| PIN 2 | 24 V DC |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | 24 V DC Sys |
| PIN 5 | n.c. |
| PIN 6 | 24 V DC |
| PIN 7 | 0 V |
| PIN 8 | 0 V Sys |
| Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Polzahl | 8 |
| PIN 1 | A |
| PIN 2 | 24 V DC |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | L |
| PIN 5 | B |
| PIN 6 | Out |
| PIN 7 | R |
| PIN 8 | G |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08.05.2024