MURR ELEKTRONIK
stay connected

MET Einphasen Steuer-und Trenntransformator

P: 2500VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC

Die MET-Serie umfasst Einphasen-Steuertransformatoren/Trenntransformatoren der Schutzklasse I und Schutzart IP00 mit doppelter Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangswicklung für den allgemeinen Einsatz in industriellen Anwendungen.

Link zum Produkt

Abbildungen







Abbildung stellvertretend

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50/60 Hz

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC	230 V
Eingangsspannung 2 AC	400 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	11,4 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC	6,6 A

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 22.05.2024

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1	213 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2	122 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1	408 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2	235 A
Elektrische Daten | Ausgang	
Ausgangsspannung AC	230 V
Mechanische Daten | Montagedaten	
Befestigungsart	verschraubt
Geeignet für Befestigungsart	4-Loch Schraubbefestigung
Befestigungsmaß a	119 mm
Befestigungsmaß b	124 mm
Befestigungsmaß c	10 mm
Höhe	147 mm
Breite	197 mm
Tiefe	322 mm
Durchmesser Bohrung	10 mm
Länge Bohrung	18 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Lagertemperatur min.	-30 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Konformität	
Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
EMV	2014/30/EU
Kaufmännische Daten	
GTIN	4065909079065
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043200

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 22.05.2024