MURR ELEKTRONIK
stay connected

Modlink MSVD Steckdose Frankreich orange

250VAC/16A Federkraftklemmen

Frankreich (UTE-NF) orange
Schraubklemmen

[Link zum Produkt]

Abbildungen






Abbildung stellvertretend

Elektrische Daten | Versorgung	
Betriebsspannung AC	250 V
Betriebsstrom min.	10 A
Betriebsstrom max.	16 A
Installation	
Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm²
AWG-Nummer max.	14
Installation | Anschluss	
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Installation | Pin-Belegung	
Anschlüsse pro Pol	2
Mechanische Daten | Montagedaten	
Befestigungsart	Schnappverriegelung
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35
Höhe	68 mm
Breite	47 mm
Tiefe	56 mm
Kaufmännische Daten	
GTIN	4048879031264
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024