MURR ELEKTRONIK
stay connected

Mico Pro Potenzialverteiler 2 x 12

1 Kanal 11-fach vervielfältigen, max. 20 A

Mico Pro® PD 2× 12
1 Kanal (× 11)
Konfigurieren Sie Ihr Mico Pro® online:
START

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27141106
ECLASS-6.1	27371890
ECLASS-7.0	27371890
ECLASS-8.0	27371890
ECLASS-9.0	27371890
ECLASS-10.1	27371892
ECLASS-11.1	27371892
ECLASS-12.0	27371892
ETIM-5.0	EC000489
GTIN	4048879558709
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363030
Elektrische Daten | Versorgung	
Summenstrom max.	20 A
Elektrische Daten | Eingang	
Eingangsspannung 1 DC	12 V
Eingangsspannung 2 DC	24 V
Eingangsspannung DC min.	9 V
Eingangsspannung DC max.	30 V

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 04.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Summenstrom Brückset max.	40 A
Installation	
Anschlussquerschnitt fest min.	0,2 mm²
Anschlussquerschnitt fest max.	2,5 mm²
Anschlussquerschnitt bewegt min.	0,2 mm²
Anschlussquerschnitt bewegt max.	2,5 mm²
AWG Nummer fest min.	14
AWG Nummer fest max.	24
AWG Nummer bewegt min.	14
AWG Nummer bewegt max.	24
Installation | Anschluss	
Anschlussart	Brücksystem
Geräteschutz | Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
Mechanische Daten | Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, (EN 60715)
Höhe	130 mm
Breite	24 mm
Tiefe	114 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Anschlusstyp 9	
Familie-Bauform	Bridging Contact
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	1
PIN 1	0 V
Familie-Bauform	Bridging Contact
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Familie-Bauform	Bridging Contact
Geschlecht	male
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 04.05.2024

Polzahl	4
PIN 1	11 U +
PIN 2	11 0 V
PIN 3	12 U +
PIN 4	12 0 V
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	4
PIN 1	9 U +
PIN 2	9 0 V
PIN 3	10 U +
PIN 4	10 0 V
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	4
PIN 1	7 U +
PIN 2	7 0 V
PIN 3	8 U +
PIN 4	8 0 V
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	4
PIN 1	5 U +
PIN 2	5 0 V
PIN 3	6 U +
PIN 4	6 0 V
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	4
PIN 1	3 U +
PIN 2	3 0 V
PIN 3	4 U +
PIN 4	4 0 V
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	4
PIN 1	1 U +
PIN 2	1 0 V
PIN 3	2 U +
PIN 4	2 0 V

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 04.05.2024