MURR ELEKTRONIK
stay connected

RTS-2FI RELAY SOCKET MODULES


Product discontinued


for plug relays MRS
1 or 2 NO/NC contacts
250 V AC
touch protected (VGB 4) and (VDE 0106) part 100 and 101

Link to Product

Illustration







Product may differ from Image

取引条件

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-7.0	27371001
ECLASS-8.0	27371001
ECLASS-9.0	27371001
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027663

このデータシートに含まれる情報は最大限の注意を払って作成されました。
Liability for the correctness completeness and topicality of the information is restricted to gross negligence. Version: 2024-03-29

HSコード	85366990
Packaging unit	1
Electrical data | Output	
Switching voltage AC max.	250 V
Switching current max.	16 A
Installation	
Connection cross section max.	4 mm²
Installation | Connection	
Connection	Screw terminals SK
Device protection | Electrical	
Rated surge voltage	5 kV
Additional suppressor	plug-in suppressor module MRE
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	81,9 mm
Width	15,5 mm
Depth	75 mm

このデータシートに含まれる情報は最大限の注意を払って作成されました。
Liability for the correctness completeness and topicality of the information is restricted to gross negligence. Version: 2024-03-29