stay connected

MODL. VARIO 10-way coupling housing type B

nickel plated aluminum

Mobile housing (round)
Aluminium
10-way

[Link to Product]

Illustration



Product may differ from Image

取引条件	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879573061
HSコード	85389099
Packaging unit	1

Device protection | **Electrical**	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Degree of protection (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Additional condition protection degree	inserted, screwed

Mechanical data	
Operating pressure min.	-0,8 bar
Operating pressure max.	16 bar

Mechanical data | **Material data**	
Coating housing	powder-coated
Material housing	Aluminum die casting

Mechanical data | **Mounting data**	
Mounting method	screw fixing

Environmental characteristics | **Climatic**	

このデータシートに含まれる情報は最大限の注意を払って作成されました。
Liability for the correctness completeness and topicality of the information is restricted to gross negligence. Version: 2024-03-29

Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	120 °C

このデータシートに含まれる情報は最大限の注意を払って作成されました。
Liability for the correctness completeness and topicality of the information is restricted to gross negligence. Version: 2024-03-29