

MODLINK MSDD SOCKET INSERT GERMANY

250VAC/16A yellow

Germany (VDE) yellow  
Spring clamp terminals: max. 2× 2.5 mm² (AWG 14)

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



| Dados comerciais                         |               |
|------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                               | 27189217      |
| ECLASS-6.1                               | 27189217      |
| ECLASS-7.0                               | 27189217      |
| ECLASS-8.0                               | 27189217      |
| ECLASS-9.0                               | 27182806      |
| ECLASS-10.1                              | 27182806      |
| ECLASS-11.1                              | 27182806      |
| ECLASS-12.0                              | 27182806      |
| ETIM-5.0                                 | EC000020      |
| Classificação fiscal                     | 85366990      |
| GTIN                                     | 4048879429603 |
| Quantidade por embalagem                 | 1             |
| Mechanical data   Mounting data          |               |
| Height                                   | 88 mm         |
| Width                                    | 51 mm         |
| Depth                                    | 41 mm         |
| Environmental characteristics   Climatic |               |
| Storage temperature min.                 | -30 °C        |
| Storage temperature max.                 | 60 °C         |
| Germany (VDE)                            |               |
| Connection cross section max.            | 2,5 mm²       |
| AWG number max.                          | 14            |

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.  
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 24/05/2024

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Operating voltage AC       | 250 V                     |
| Operating current          | 16 A                      |
| Connection                 | Spring clamp terminals FK |
| No. of poles               | 2 + PE                    |
| Connections per pole       | 2                         |
| Protection contact present | yes                       |