

MKDP 24/23 Cable entry plate

Product discontinued

Size 24  
Cable diameter (23)× 4.1...8.1 mm

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem

| Dados comerciais                         |               |
|------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                               | 27279221      |
| ECLASS-7.0                               | 27440104      |
| ECLASS-8.0                               | 27440104      |
| ECLASS-9.0                               | 27440102      |
| ECLASS-10.1                              | 27400569      |
| ECLASS-11.1                              | 27400569      |
| ECLASS-12.0                              | 27400569      |
| ETIM-5.0                                 | EC001855      |
| Classificação fiscal                     | 39269097      |
| GTIN                                     | 4048879568586 |
| Quantidade por embalagem                 | 1             |
| Device protection   Electrical           |               |
| Degree of protection (EN IEC 60529)      | IP66          |
| Mechanical data   Material data          |               |
| Combustibility class (UL94)              | V-0           |
| Material gasket                          | TPE           |
| Material housing                         | PA            |
| Mechanical data   Mounting data          |               |
| Height                                   | 147,5 mm      |
| Width                                    | 59,5 mm       |
| Depth                                    | 25 mm         |
| Environmental characteristics   Climatic |               |
| Operating temperature min.               | -30 °C        |
| Operating temperature max.               | 100 °C        |

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.  
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 23/05/2024