MURR ELEKTRONIK
stay connected

MOTOR SUPPRESSOR


RC, 3x690VAC/10kW


3× 690 V AC
RC
Suppressors for other voltages, frequencies, and motor ratings available on request. Do not use RC motor suppressors with frequency inverters.

[Link do produto]

Ilustração







Produto pode diferir da imagem

Dados comerciais

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
Classificação fiscal	85363010
GTIN	4048879019538
Quantidade por embalagem	1
Electrical data | Supply	
Power frequency	50 ... 60 Hz
Electrical data | Input	
Input voltage AC	690 V
Installation	
Connection cross-section stranded/fine-stranded min.	0,5 mm²
Installation | Connection	
Connection information	Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4
Length single strands	250 mm
Device protection | Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data | Material data	
Combustibility class housing (UL94)	V-0
Material housing	Plastic
Material potting compound	2-component epoxy
Mechanical data | Mounting data	
Height	75 mm
Width	45 mm
Depth	42 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024