

SUPPRESSOR FOR CONTACTORS

Diode, 24....240 VDC, 50 W



24...240 V DC

Diode

For other configurations and voltages, please inquire.

[Link do produto](#)

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
Classificação fiscal	85363010
GTIN	4048879018647
Quantidade por embalagem	1

Compatibility | Compatible with

Appropriate contactors	universal
------------------------	-----------

Electrical data

Holding power max.	50 W
--------------------	------

Electrical data | Input

Input voltage DC min.	24 V
Input voltage DC max.	240 V

Mechanical data | Mounting data

Height	20 mm
Width	43 mm
Depth	12 mm

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	70 °C