MURR ELEKTRONIK
stay connected

## SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR


Diode, 0...240VDC


48 V AC/DC
Diode
For other configurations and voltages, please inquire.

Link do produto

**Ilustração**






Produto pode diferir da imagem

**Dados comerciais**

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27371013 |
| ECLASS-6.1 | 27371013 |
| ECLASS-7.0 | 27371013 |
| ECLASS-8.0 | 27371013 |
| ECLASS-9.0 | 27371013 |
| ECLASS-10.1 | 27371013 |

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024

| | |
|---|---|
| ECLASS-11.1 | 27371013 |
| ECLASS-12.0 | 27371013 |
| ETIM-5.0 | EC002498 |
| Classificação fiscal | 85363010 |
| GTIN | 4048879018494 |
| Quantidade por embalagem | 1 |
| **Compatibility \| Compatible with** | |
| Appropriate contactors | 3 TH 3/4/8; 3 TF 30...45; 3 TB 40...3 TB 44 |
| **Electrical data** | |
| Damping factor | 1.5× UN |
| Holding power max. | 15 W |
| **Electrical data \| Input** | |
| Input voltage DC min. | 12 V |
| Input voltage DC max. | 250 V |
| **Installation \| Connection** | |
| Connection information | self-securing cable forks |
| **Device protection \| Media** | |
| Flame resistance | flame retardant |
| **Mechanical data \| Material data** | |
| Combustibility class housing (UL94) | V-0 |
| Material housing | Plastic |
| **Mechanical data \| Mounting data** | |
| Height | 11 mm |
| Width | 27 mm |
| Depth | 24 mm |
| **Environmental characteristics \| Climatic** | |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 70 °C |

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024