

SUPPRESSOR FOR CONTACTORS

Diode combination, 24 VDC, 75 W

Artigo Nº: 26073

Peso: 0.026



País de origem: CZ

Designação do modelo: LG - ADZ 24

24 V DC

Diodo/Diodo Z

Para outras configurações e tensões, entre em contato.

Link do produto**Ilustração**

Produto pode diferir da imagem

**Dados comerciais**

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/26073
GTIN	4048879018449
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013

ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-7.1	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-8.1	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-9.1	27371013
ECLASS-10.0.1	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.0	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ECLASS-13.0	27371013
ECLASS-14.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
ETIM-6.0	EC002498
ETIM-7.0	EC002498
ETIM-8.0	EC002498
EAN	4048879018449

Dados técnicos | Dados elétricos

Filtro	1.5× UN
Potência de retenção máx.	75 W

Dados elétricos | Entrada

Tensão de entrada CC mín	12 V
Tensão de entrada CC máx.	30 V

Instalação | Conexão

Connection information	cabos partidos auto protegidos
------------------------	--------------------------------

Proteção do equipamento | Meios

Flame resistance	difícilmente inflamável
------------------	-------------------------

Dados mecânico | Dados do material

Material Encapsul.	Plástico
Classe de inflamabilidade carcaça (UL94)	V-0

Dados mecânico | Dados de montagem

Altura	35 mm
Largura	30 mm
Profundidade	18 mm

Condições ambientais | Climático

Temperatura de serviço mín.	-20 °C
Temperatura de serviço máx.	70 °C