

MVP12, 6XM12, 5POLE, PLUGGABLE CABLE

3.0m PUR/PVC 12x0,34+3x0,75

6 vias, 5 polos


PUR/PVC

3.0 m

com LED para sinais digitais PNP 24 V DC

[Link do produto](#)**Ilustração**

M12 Females 5-pole



Produto pode diferir da imagem

Aprovações

cULus

cULus

**Mais informações**

Bus technologies

General data

Temperature range	-20...+80 °C
Dimensions H×W×D	125×50.2×17 mm

Technical Data

Operating voltage	24 V DC ±25%
Operating current per contact	max. 4 A
Protection	IP65 and IP67 when plugged and screwed down (EN 60529)
Material	PBT

Housing	Plastic, flame retardant
Signal per port	2
Total current	max. 8 A

Cables

No./diameter of wires	12× 0.34 + 3× 0.75 mm ²
Wire isolation	PVC (yebr, rd, grpk, wh, rdbl, gn, whgn, ye, brgn, gr, whye, pk, br, gnye, bl)
C-track properties	2 Mio.
Outer Ø	9.8 mm ±5%
Cable number	388
Color (jacket)	gray
Jacket Color	gray
Temperature range (fixed)	-30...+80 °C
Temperature range (mobile)	-5...+70 °C
Bend radius (fixed)	10× outer Ø
Bend radius (moving)	12× outer Ø
Material (jacket)	PUR/PVC

Dados comerciais

Classificação fiscal	85369010
EAN	4048879064507
eClass	27279219
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1.000