


## MUW ANALOG COUPLER COMPONENT

Product discontinued, no alternative

### [Link do produto](#)

#### Ilustração



Produto pode diferir da imagem

#### Dados comerciais

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-7.0	27210990
ECLASS-8.0	27210990
ECLASS-9.0	27210990
ETIM-5.0	EC002477
Classificação fiscal	85437090
GTIN	4048879028493
Quantidade por embalagem	1

#### Electrical data

Accuracy (of full scale)	1 %
--------------------------	-----

#### Electrical data | Supply

Operating voltage DC	24 V
Operating voltage DC min.	21,6 V
Operating voltage DC max.	27,6 V
Operating current max.	200 mA

#### Electrical data | Output

Working resistance max.	400 Ω
-------------------------	-------

#### Industrial communication

Transmission frequency max.	1000 Hz
-----------------------------	---------

#### Device protection | Electrical

Rated surge voltage	1,5 kV
---------------------	--------

#### Mechanical data | Mounting data

Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	75 mm
Width	22,5 mm
Depth	102 mm

#### Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.	0 °C
Operating temperature max.	50 °C

---