

MIUW ANALOG COUPLER COMPONENT



IN: 0..20 mA - OUT: 0..10 V

INPUT: 0...20 mA

OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA

Terminais de parafuso

Entrada e saída galvanicamente isoladas

[Link do produto](#)**Ilustração**

Produto pode diferir da imagem

General data	
Dimensions H×W×D	91×6.2×70 mm
Test isolation voltage	1.5 kV
Mounting method	Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Temperature range	-25...+50 °C (temp. de armazenamento -40...+80 °C)
Technical Data	
Operating voltage	24 V DC ±20%, suavizado
Operating current	50...70 mA
Tolerance	max. 0.5%
Frequency	max. 500 Hz
Description	
Functional description	Os conversores analógicos da Murrelektronik convertem sinais padrões (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) galvanicamente separado em um desses padrões a saída é protegida contra curto-circuito e sobrecarga devido ao limitador de corrente integrado. Módulo MII
Voltage output signals	
Load	max. 25 mA
Current input signals	
Load	aprox. 250 Ω
Current outputs	
Load	max. 500 Ω
Dados comerciais	
Classificação fiscal	85437090
EAN	4048879028462
eClass	27210990
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1