



MIRO,TR,48VDC,SK OPTO-COUPLER MODULE

IN: 10...48 VDC - OUT: 5...48 VDC / 2 A

Transistor 2 A
24 V DC
Terminais de parafuso

[Link do produto](#)

Ilustração



Produto pode diferir da imagem

Aprovações

A informação nesta brochura foram compiladas com o toda a precaução.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 03/21

**General data**

Test isolation voltage	2.5 kV
Mounting method	Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Housing	Plástico preto, anti-chama
Temperature range	-20...+60 °C
Dimensions H×W×D	78×6.2×70 mm

Output

Switching voltage	5...48 V DC
Switching current per output	1 mA...2 A
Saturation voltage (across output)	max. 0.3 V DC
Leakage current (output is open)	max. 10 µA
Switching time ON/OFF	1/5 ms
Switching frequency	max. 10/1 Hz (resist./ind.)

Input

Voltage range ON	10...48 V DC
Voltage range OFF	0...5 V DC
Control current	6 mA
LED display	LED (âmbar)

Dados comerciais

Classificação fiscal	85414090
EAN	4048879026932
eClass	27371604
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1