



MIRO TH 5VDC SK OPTO-COUPLER MODULE


IN: 5,5 VDC - OUT: 250 VAC / 0,5A

Triac 0.5 A

5 V DC

Terminais de parafuso

[Link do produto](#)**Ilustração**



Produto pode diferir da imagem

Aprovações



General data

Test isolation voltage	2.5 kV
Mounting method	Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Housing	Plástico preto, anti-chama
Temperature range	-20...+60 °C
Dimensions HxWxD	78x6.2x70 mm

Output

Switching voltage	24...250 V AC
Switching current per output	2 mA...0.5 A
Saturation voltage (across output)	max. 1.5 V AC
Leakage current (output is open)	max. 0.3 mA
Switching time ON/OFF	10/10 ms
Switching frequency	max. 20 Hz, depende da supressão

Input

Voltage range ON	4...5.5 V DC
Voltage range OFF	0...2 V DC
Control current	6 mA
LED display	LED (âmbar)

Dados comerciais

Classificação fiscal	85414090
EAN	4048879026772
eClass	27371604
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1